

ANEXO 3

LPLCC17/2020
CON CONCURRENCIA DEL "COMITÉ"

Jagda

"ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS"

Guadalajara Jalisco, a 27 de agosto del 2020

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT'N: Lic. Juan Carlos Martín Mancilla
Presidente del Comité de Adquisiciones

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA Y/O MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	150	PIEZA	<p>APARATOS AUDITIVOS: DIGITALES PROGRAMABLES TIPO CURVETA PARA PÉRDIDA LIGERA-MODERADA, SEVERA, PROFUNDA-RESTOS AUDITIVOS</p> <p>LIGERA-MODERADA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 16 CANALES DE AJUSTE DE FRECUENCIA INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG. 7 8 BANDAS OTICON RIA 2- PÁG. 7 4 MICROFONOS (DIRECCIONALIDAD FIJA, OMNIDIRECCIONAL, DIRECCIONAL ADAPTATIVA Y SOFT SWITCHING) INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG. 1 BOBINA TELEFONICA PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG. 1 ENTRADA DIRECTA DE AUDIO (DAI) COMPATIBLE CON SISTEMA FM INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG. 1 COMPATIBLE CON SISTEMA CROSS/BICROSS INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG. 1 REGISTRO DE TIEMPO DE USOS DEL PACIENTE OTICON RIA 2- PÁG. 1 	<p>LIGERA-MODERADA: MARCA: OTICON MODELO: RIA 2</p>	\$4,812.50	\$721,875.00

CONTACTO

› Blvd. Puerta de Hierro núm. 5200-2 Interior 20A
Col. Puerta de Hierro. Zapopan, Jalisco

› 33 2471 2256 / +521 (33) 2228 6358

› powermedmexico@gmail.com

Handwritten signature

0000008

8. PROGRAMA 4 INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG.7
9. AUDIOMETRIA InSITU INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG.1
10. ADECUADO PARA ADAPTACION ABIERTA O CERRADA INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG.5
11. CODO ESTANDAR, MINI Y ADAPTADOR DE TUBO FINO INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG.7
12. INDICADOR DE BATERIA BAJA INSTRUCCIONES DE USO RIA 2- PÁG. 15
13. INDICADOR DE CAMBIO DE PROGRAMA INSTRUCCIONES DE USO RIA 2- PÁG. 13
14. PORTA PILA CON FUNCIONES ON/OFF INSTRUCCIONES DE USO RIA 2- PÁG. 15
15. PROTECCION IP58 INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG.1
16. IMPERMIABILIZACION TOTAL CON NANOTECNOLOGIAS INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG. 1
17. GANACIA MAXIMA (69dB SPL) INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG.20
18. SALIDA MAXIMA (133 dB SPL) INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG.20
19. DISTORCION ARMONICA TOTAL (500HZ 1.4%,800HZ 1.6%, 1600 HZ 0.7%) INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG.20
20. RANGO DE FRECUENCIA (130-6420 HZ) INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG.20
21. PILA 13 CON VIDA UTIL DE BATERIA (223 HORAS) INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON RIA 2- PÁG.20
22. 2 AÑOS DE GARANTIA BAJO DEFECTO DE FABRICACION SE INCLUYE
23. INCLUYENDO MOLDE INSTANTANEO O BIOPOR (A ELEGIR) SE INCLUYE
24. 1 DESHUMIFICADOR SE INCLUYEN SALES DESHUMIFICADORAS
25. PAQUETES DE PILA PARA 6 MESES SE INCLUYEN 2 BLISTERS DE PILAS
26. MANUAL DE USOS Y CUIDADOS SE INCLUYE ESTUCHE Y AUDIOMETRIA PARA UNA ADAPTACION. SE INCLUYE

Handwritten signatures and initials

CONTACTO

› Blvd. Puerta de Hierro núm. 5200-2 Interior 20A
Col. Puerta de Hierro. Zapopan, Jalisco

› 33 2471 2256 / +521 (33) 2228 6358

› powermedmexico@gmail.com

SEVERA

1. 6 CANALES DE AJUSTE DE FRECUENCIA
INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON
DYNAMO- PÁG.1
2. 12 BANDAS INFORMACION DEL PRODUCTO
OTICON DYNAMO- PÁG.2
3. 4 MICROFONOS (DIRECCIONALIDAD FIJA,
OMNIDIRECCIONAL, DIRECCIONALIDAD
ADAPTATIVA Y TECNOLOGIA SIMILAR DE
DIRECCIONALIDAD OMNI OPTIMIZADO,
DIRECCIONALIDAD DIVIDIDA CON LA
POSIBILIDAD DE CAMBIAR A
DIRECCIONALIDAD TOTAL) INFORMACION
DEL PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG.1
4. BOBINA TELEFONICA INFORMACION DEL
PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG.1
5. ENTRADA DIRECTA DE AUDIO (DAI)
COMPATIBLE CON SISTEMA FM
INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON
DYNAMO- PÁG.1
6. COMPATIBLE CON SISTEMA
CROSS/BICROSS INFORMACION DEL
PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG.1
7. REGISTRO DE TIEMPO DE USOS DEL
PACIENTE INFORMACION DEL PRODUCTO
OTICON DYNAMO- PÁG.1
8. PROGRAMA 4 INFORMACION DEL
PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG.2
9. PROGRAMACION ALAMBRICA E
INALAMBRICA INFORMACION DEL
PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG.2
10. GENERADOR DE SONIDO PARA TUNNITUS,
INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON
DYNAMO- PÁG.1
11. AUDIOMETRIA InSITU INFORMACION DEL
PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG.1
12. INDICADOR DE BATERIA BAJA
INSTRUCCIONES DE USO DEL PRODUCTO
OTICON DYNAMO- PÁG.11
13. INDICADOR DE CAMBIO DE PROGRAMA
INSTRUCCIONES DE USO DEL PRODUCTO
OTICON DYNAMO- PÁG.27
14. PORTA PILA CON FUNCIONES ON/OFF
INSTRUCCIONES DE USO DEL PRODUCTO
OTICON DYNAMO- PÁG.10
15. PROTECCION IP58 INFORMACION DEL
PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG.1
16. IMPERMEABILIZACION TOTAL CON
NANOTECNOLOGIA BROCHURE OTICON
DYNAMO- PÁG.5

SEVERA

MARCA: OTICON
MODELO:
DYNAMO

20/16

[Handwritten signatures and initials]

17. GANANCIA MAXIMA (74 dB SPL)
INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG. 2
18. SALIDA MAXIMA (143 dB SPL)
INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG. 2
19. DISTORCION ARMONICA TOTAL (500HZ 1.4%, 800HZ 1.6%, 1600 HZ 0.7%)
INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG. 2
20. RANGO DE FRECUENCIA (100-7800 HZ)
INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG. 2
21. PILA 13 CON VIDA UTIL DE LA BATERIA (210 HORAS) INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG. 2

PROFUNDA Y RESTOS AUDITIVOS

1. 100% DIGITALES (ENTRADA PROCESAMIENTO DE SEÑAL)
2. 2 CANALES ~~INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG. 1.~~
3. 3 TRIMMERS ~~LOS TRIMMERS AL UTILIZARSE DE MANERA MANUEL, NO ASEGURAN UNA ADAPTACIÓN PRECISA, POR LO CUAL SE SUSTITUYE ESTE TIPO DE COMPONENTE POR UN SOFTWARE DE ADAPTACIÓN. INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG. 2.~~
4. RECUBRIMIENTO TOTAL NANOSHIELD ~~BROCHURE OTICON DYNAMO- PÁG. 5~~
5. ASESORAMIENTO PARA PROGRAMACIÓN POR MEDIO DE SOFTWARE ~~SE BRINDA CAPACITACIÓN PARA MANEJO DE SOFTWARE~~
6. 4 PROGRAMAS ~~INSTRUCCIONES DE USO OTICON DYNAMO- PÁG. 27~~
7. 2 MICROFONOS ~~REFERENCIADO EN IMAGEN: INSTRUCCIONES DE USO OTICON DYNAMO- PÁG. 7~~
8. GANANCIA MAXIMA (86dB SPL)
INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG. 2.
9. SALIDA MAXIMA (145dB SPL) ~~INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG. 2.~~
10. DISTORCION ARMONICA TOTAL (500HZ 3.0% 800 HZ 1.5%, 1600HZ 0.8%) RANGO DE FRECUENCIA (160-4900HZ) ~~INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON DYNAMO- PÁG. 2.~~

PROFUNDA Y

RESTOS AUDITIVOS

MARCA: OTICON
MODELO:
DYNAMO

PILA 675 CON VIDA UTIL DE LA BATERIA (685 HORAS).
INFORMACION DEL PRODUCTO OTICON DYNAMO-
PÁG. 2.

SUBTOTAL	\$4,812.50	\$721,875.00
IVA	\$770.00	\$115,500.00
TOTAL	\$5,582.50	\$837,375.00

CANTIDAD CON LETRA: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

CONDICIONES DE PAGO: PAGO CONTRA ENTREGA Y ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA
LOS PRECIOS SON FIJOS.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 treinta días naturales contados a partir de la resolución de adjudicación y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de que el "COMITÉ" opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de esta "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".

ATENTAMENTE



Jorge Alberto Lugo Acuña
Representante Legal

CONTACTO

Blvd. Puerta de Hierro núm. 5200-2 Interior 20A
Col. Puerta de Hierro. Zapopan, Jalisco

33 2471 2256 / +521 (33) 2228 6358

powermedmexico@gmail.com